


# 成品孔链轮

## 双节距滚子链 R 型传送链轮



### ■ 双节距滚子链 R 型传送链轮




① 代号	材质	热处理	表面处理	附件
DSFR	45#	齿部高频淬火	无	紧定螺钉

产品特点：产品内孔标准化，可直接用于现场安装。

型式	对应链条尺寸系列
DSFR-C208AL	C208AL
DSFR-C210AL	C210AL
DSFR-C212AL	C212AL

双节距滚子链链轮R型



▲ 键槽中心对准齿尖中心

#### 订购编号示例

① 代号	-	② 尺寸系列	-	③ 齿数	-	④ dr
DSFR	-	C208AL	-	14	-	30

① 代号	② 尺寸系列	③ 齿数	主要尺寸						重量 kg	
			④ 孔径 dr	节径 D	外径 D <sub>1</sub>	凸台直径 D <sub>2</sub>	总长 L	T		a
DSFR	C208AL	10	25 30 35	82.2	93	63	25	7.2	7	0.7
		11		90.16	102					0.77
		12		98.14	108					0.84
		13		106.14	118					0.97
		14		114.15	127					1.07
		16		130.2	143					1.3
	C210AL	10	25 30 35 40	102.75	116	73	28	8.7	8	1.1
		11		112.7	127					1.2
		12		122.67	138					1.3
		13		132.67	148					1.5
		14		142.68	158					1.9
		15		152.71	168					2
		18		182.84	199					2.75
		20		202.96	220					3.15
	C212AL	10	30 35 40 45	123.29	140	80	45	11.7	12	2.5
		11		135.23	153					2.6
		12		147.21	165					2.8
		13		159.2	177					3.1
		16		195.29	214					4.2
		20		243.55	263					6

#### ■ 轴孔加工尺寸

轴孔直径 dr	键槽 bxt <sub>2</sub>	紧定螺钉 M
25~30	8x3.3	8
35	10x3.3	8
40	12x3.3	8
45	14x3.8	10

货期	DSFR 现询
----	------------