


送风喷嘴

外螺纹型

■ 外螺纹型



① 代号	类型	螺纹形式	④ 材质	硬度
PAWL	L 尺寸固定型	外螺纹型	主体·管 SUS304	退火 HV200 以下
PAWLZ	L 尺寸指定型			无退火 HV250~380
PAWLN	L 尺寸固定型			
PAWLNZ	L 尺寸指定型			



PAWL
外螺纹型

L4
喷
嘴

订购编号示例

① 代号	-	② 公称型号	-	③ d	-	④ L
PAWL	-	5	-	1.5	-	100

① 代号	② 公称型号	③ d	④ L		b	螺纹规格 R/Rc(PT)	D ₁	L ₁	T	H	H ₁	H ₂	D		
			L 尺寸 固定型	L 尺寸指定 单位 1mm											
(L 尺寸固定型) PAWL PAWLN	3	1	100 150	20~99	0.5	M3	4	9.5	4	2.5	7	8.1	7		
		1.5			0.8										
		2			1										
	5	1			100 150	20~99	0.5	M5	4	7	4	2.5	7	8.1	7
		1.5					0.8								
		2					1								
		2.5					1.5								
		3					2								
		3					2								
(L 尺寸指定型) PAWLZ PAWLNZ	6	1	100 200	30~199	0.5	M6	5	9	5	3	8	9.2	9		
		1.5			0.8										
		2			1										
	0.5	2.5			100 200	30~199	0.5	1/16	7	8	8	4	10	11.5	-
		1.5					0.8								
		2					1								
		2.5					1.5								
		3					2								
		3					2								
1	4	100 200	30~199	3	1/8	8	9	6	6	12	13.8	-			
	5			4											
	6			5											
	6			5											
	6			5											

⚠ d=1.0~3.0 的管子可用手弯曲, 但请以外径 x3 作为最小曲率半径的大致标准, 慎重的进行弯曲。
 ⚠ 主体可能因硬钎焊产生的热量导致变色。

分类
目录



返回
主目录

