


★ 产品特点：本产品为ESTR的挡圈去除型，可以整体嵌入安装孔，增加额定载荷。




① 代号 ESTRA	主体M材质 45钢	S表面处理 -
----------------------	--------------	------------

▲ 材质备注：若有特殊需求可提供45#无电解镀锌、SUS304材质的同规格产品。请联系销售工程师。
▲ 类似国标JB/T 7934-1999 Z3A胀紧套标准。



ESTRA
挡圈型（无挡圈安装）



视角标准：第一视角

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2以下

▲ 拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



① 代号 - ② 内径dr - ③ 外径D
ESTRA - 19 - 47

① 代号	主要尺寸						容许轴向推力 (KN)	最大容许扭矩 (N.m)	接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩(N.m) Ts
	② 内径 dr	③ 外径 D	L	L ₁	L ₂	L ₃			轴	毂	数量	规格	
									(Mpa)	(Mpa)			
ESTRA	19	47					32	307	193	78	4	M6	17
	20	47					32	323	183	78	4		
	22	47					32	355	166	78	4		
	24	50					48	582	229	110	6		
	25	50					48	606	220	110	6		
	28	55	45	26	31	39	48	679	196	100	6		
	30	55					48	727	183	100	6		
	32	60					65	1033	229	122	8		
	35	60					65	1130	209	122	8		
	38	65					65	1227	193	113	8		
	40	65					65	1292	183	113	8		
	42	75					87	1835	204	115	6		
	45	75					87	1966	191	115	6		
	48	80					87	2097	179	107	6		
	50	80	55	30	36	47	87	2184	172	107	6		
	55	85					116	3202	208	135	8		
	60	90					116	3493	191	127	8		
	65	95					116	3784	176	120	8		
	70	110	67			57	189	6607	199	127	8		
	75	115					189	7079	186	121	8		
80	120					189	7551	174	116	8			
85	125	72	40	46	62	236	10029	205	139	10			
90	130					236	10619	193	134	10			
95	135					236	11209	183	129	10			
100	145	89	46	52	77	275	13738	176	121	8			
										8	M12	145	

▲ 容许轴向推力是指扭矩为0时的数值。最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。
▲ 为使胀紧套的性能达到最佳，需要将轴、胀紧套、轮毂的等处的异物清除干净。



数量分类	标准订单	特殊订单
数量	1-20	21~
交货期	通常	另行报价

■ 色样式
ESTRA
库存品
▲ 绿色字体表示为库存品。

相关产品推荐

同步带轮 P951-P1020	齿轮 P1110-P1122	转轴 P766-P822

