

铝合金高刚性平行线型联轴器

顶丝型




大批量
订购
bulk order

产品特点：一体化结构高强度铝合金材料，弹性作用补偿径向、轴向角向偏差，适用于正反转，常用于伺服，步进电机。



①代号	主体 M 材质	⑤ 表面处理
CPCNAJ	高强度铝合金	阳极氧化处理



订购编号示例

△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

① 代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d
CPCNAJ - 29 - 30 - c7 - d12

△ 键槽加工请联系销售工程师。

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围				K	W	F	M	紧固螺 丝扭矩						
CPCNAJ	16	17.4	3	4	5	6	0.55	1.18	3.0	M3	1.2						
	19	20	3	4	5	6	6.35	7	8	0.55	1.18	2.3	M3	1.2			
	24	25	4	5	6	6.35	7	8	9	10	0.55	1.49	4.25	M4	2.5		
	29	30	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	0.55	1.81	5.1	M5	2.5
	34	35	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	16	0.8	2.09	5.0	M5	8

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态逆转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPCNAJ	16	17.4	0.5	0.05	0.5	±0.1	39000	200	2.8x10 ⁻⁷	7
	19	20	1	0.05	0.5	±0.1	33000	270	6.2x10 ⁻⁷	10
	24	25	1.5	0.05	0.5	±0.1	26000	790	2.0x10 ⁻⁶	22
	29	30	2	0.05	0.5	±0.1	21000	1400	5.2x10 ⁻⁶	40
	34	35	3	0.05	0.5	±0.1	18000	2200	1.1x10 ⁻⁵	64

△ 以上参数由最大孔径测得。