





F4  
弹簧柱塞



●代号	主体				凸销			弹簧 M材质	可使用温度	
	M材质	H硬度	S 表面处理	M 材质	H硬度	S 表面处理				
PGAXA	超轻载型	带▲符号	45#	29-35HRC	发黑	45#	57-63HRC (渗碳淬火)	镀锌	SWP-B	-30-80°C
PGAXB	轻载型	所有								
PGAXF	重载型	所有								
PGMWG	超重载型	带★符号			镀镍	-	-			
PGAVA	超轻载型	带▲符号								
PGAVB	轻载型	带★符号			发黑	聚 缩 醛	-			
PGAVF	重载型	带★符号								
PGMVG	超重载型	带▲符号	镀镍							



①代号 - ②M - ③E  
PGAXA - M5 - E5

①代号	②M (粗牙螺纹)	③E	d	L <sub>1</sub>	L		S	超轻载型(PGAXA、PGAVA)		轻载型(PGAXB、PGAVB)		重载型(PGAXF、PGAVF)		超重载型(PGMWG、PGMVG)	
					超轻载型、轻载型、重载型	超重载型		许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)		许用载荷(N)	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
3	★▲1.5	1.1	10(15)	10	15	0.9	0.05	0.32	0.44	1.6	0.9	4.2	2.5	5.1	
		★▲3	1.1	15(20)	15	20	0.9	0.09	0.32	0.29	1	1.1	4.9	2.5	6.8
4	★▲2	1.6	15(24)	15	24	1.3	0.23	0.65	0.9	4.1	1.9	8.7	6.2	15.3	
		★▲4	1.6	24	24	24	1.3	0.24	0.65	0.7	2.2	0.29	8.3	4.8	15
5	▲3	2	20(27)	20	27	1.5	0.74	2.95	1.5	9.8	2	22.5	11	30.4	
		★5	2	27(39)	27	39	1.5	0.72	2.95	1.6	10.4	2.5	23.4	11.6	31.5
6	★▲5	2.5	25(30)	25	30	2	0.85	3.2	3.4	10.4	12.5	33.8	17.2	46.6	
		★▲10	2.5	30(36)	30	36	2	0.85	3.2	1.9	9.7	6.2	32.6	16.8	47.4
		10	2.5	30	39	-	2	-	-	1.5	10.9	5	32.7	-	-
8	★▲3	3.1	25(27)	25	27	2.5	0.9	3.3	3.5	9.4	11.7	31.2	28.1	56.9	
		★5	3.1	27(30)	27	35	2.5	0.9	3.3	2.9	9.6	8.3	31.9	10.5	39.9
10	★▲5	3.1	30	43	-	2.5	-	-	3.1	11.2	8.4	36.4	-	-	
		★▲10	3.8	30	30	35	3	1.9	4.7	2.8	14.1	11.4	51	117	73.7
12	★▲10	3.8	30	43	53	3	1.7	4.7	2.9	14.6	9.5	60.8	13.7	75.5	
		★▲15	3.8	30	58	-	3	-	-	3.4	17	7.2	57.3	-	-
16	★▲5	5.5	30(35)	30	43	4	1.5	4.7	3.5	17.1	5.6	41	35.3	107.9	
		★▲10	5.5	35	43	58	4	1.3	5.9	2.5	21.1	5.2	55.9	12.7	107.9
20	★▲15	5.5	35	51	78	4	1.6	5.9	2.3	19.4	5.1	53.6	16.7	140.2	
		★▲20	5.5	35	78	-	4	-	-	4.1	22.5	8.7	56.1	-	-
24	★▲10	8	35	60	60	5	1.7	12.8	12.1	38	26.5	78	29.61	157.9	
		★15	8	35	60	70	5	1.7	12.8	9.7	39.7	14.2	79.4	10	142.2
30	▲20	8	35	85	90	5	1.7	12.8	8.6	40.1	16.8	80.4	4.3	146.1	
		★30	8	35	125	125	5	-	-	17	38	19.8	81.2	5.2	140.7
40	★30	8	35	125	-	5	-	-	5.5	41.2	7.6	84.3	-	-	
		★50	8	35	155	-	5	-	-	4.4	48.3	7.5	78.8	-	-
50	★60	8	35	159	-	5	-	-	4.1	49.6	6.4	78.1	-	-	
		★70	8	35	185	-	5	-	-	3.1	55.7	4.3	95	-	-
80	★80	8	35	185	-	5	-	-	2.5	51.3	3.2	103.5	-	-	

