


★ 产品特点：只需拧紧一处螺帽，即可简单安装。与以往的锁紧螺栓式相比，安装极其简单。



①代号	主体M材质	⑤表面处理
EDL	45#	-
EDLH		四氧化三铁保护膜
EDLN		无电解镀锌


⚠ EDLN提供的螺钉表面为四氧化三铁保护膜。



EDL/EDLH/EDLN
螺帽型

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2以下



视角标准：第一视角



①代号 - ②内径dr - ③外径D
EDL - 8 - 14

①代号	②内径		③外径		主要尺寸					最大容许扭矩 (N.m)	重量 (g)
	dr	D	D ₁	B	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄			
EDL EDLH EDLN	8	14	23.5	22	19	11	8	19	24.5	34	
	10	17			21	12	9	21	29.4	43	
	11	18	26	24	22		10	22	34.3	46	
	12	20			23	13		23	44.1	50	
	14	23			26	15	11	26	58.8	80	
	15	24	32.5	30	27	16		27	68.6	85	
	17	26			31	19	12	31	98.1	96	
	20	29			33	20		33	137	135	
	22	32	39	36	35	22	13	35	147	147	
	24	34			37	24		37	167	185	
	25	35	44	41	38	25		38	186	187	
	28	40	54	50	43	28	15	43	226	320	
	30	42	60	55	46	30	16	46	255	398	
	35	48	66	60	52	35	17	52	294	521	

⚠ 最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。
 ⚠ 为使胀紧套的性能达到最佳，需要将轴、胀紧套、轮毂的等处的异物清除干净。



数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

■ 色样式

EDL	EDLH/EDLN
6天发货	△11天发货

⚠ △表示镀锌产品和发黑产品。

相关产品推荐

		
同步带轮 P951-P1020	齿轮 P1110-P1122	转轴 P766-P822