




★ 产品特点：拖链使用于极小空间的应用。一片式结构，高抗扭性和高稳定性。小节距，运行顺畅且噪音低。自重轻，所需驱动力极小，兼具长寿命。




①代号	类型	内高	打开方式	横梁	材质	颜色	容许温度	阻燃等级
DEB07A	一般用 高品质型·07系列	7	不可打开	桥式	改性增强尼龙6	黑色	-40°~120°	UL94-HB

典型应用行业: 小型雕刻机|线性模组|电子设备|测试设备|医疗器械|电动门



移动端, 固定端, R弯曲半径, S, S/2, D, H, HF=H+5, K, 13, 10



负载(kg/m), 行程长度Lg/FLg[m], 行程长度Sm






①代号 - ②内宽B1 - ③弯曲半径R - ④链节数N - ⑤接头 - ⑥接头安装方式

DEB07A - 20 - R15 - N20 - JE07AY - A1


①代号	②内宽B1	③弯曲半径R	④链节数N	⑤接头	节距P	最大电缆直径(mm)	内高H1	外高H2	外宽B2	架空应用-短行程				架空负载(kg/m)	架空长度(m)	重量kg/m
										HF	H	D	K			
DEB07A	20	15	1~	JE07AY JE07AW	13	5	7	10	25	45	40	45	85	≤0.35	≤1	≈0.10
		51								46	48	90				
		71								66	58	125				
		91								86	68	155				
		111								106	78	185				
	30	45								40	45	85	≈0.11			
		51								46	48	90				
		71								66	58	125				
		91								86	68	155				
		111								106	78	185				

⚠ 实际安装高度: HF=H+5mm  
 ⚠ 内高=7mm, 节距=13mm/链节, 每米链节数=77节, 拖链长度=S/2 + K

### ■ 接头



代码	类型	材质	颜色	容许温度	阻燃等级
JE07AY	高品质型·07系列	改性增强尼龙6	黑色	-40°~120°	UL94-HB
JE07AW					



移动端(外链节), 固定端(内链节)




①代号 - ②规格B

JE07AY - 8

带梳状板	不带梳状板	A	B	齿数	适用拖链
		mm	mm		
JE07AY	JE07AW	-	8	2	DEB07A
		22	-	3	



交货期

现询



数量

1-99

100~

折扣率

100%

另行报价