

★ 产品特点：与ESFC型相比法兰厚度增加，方便定位。



①代号 ESK	主体M材质 45#	⑤表面处理 -
-------------------	--------------	------------

▲ 材质备注：若有特殊需求可提供45#无电解镀镍、SUS304材质的同规格产品。请联系销售工程师。
▲ 类似国标JB/T 7934-1999 Z6胀紧套标准。

ESK 标准型

视角标准：第一视角

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2以下

▲ 拆卸用螺孔的螺径与锁紧螺栓相同。



①代号 - ②内径dr - ③外径D
ESK - 14 - 55

①代号	主要尺寸					容许轴向推力 (KN) Ft	最大容许扭矩 (N.m) Mt	接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩(N.m) Ts		
	②内径 dr	③外径 D	D ₁	L	L ₁			L ₂	L ₃	轴 (Mpa)	毂 (Mpa)		数量	规格
										Ps	Ph			
ESK	14						290	468	119	4	M8	41		
	16						340	410						
	18						380	364						
	19						400	345						
	20	55	62	38	17	22	30	420					328	
	22							460					298	
	24							500					273	
	25							530					262	
	28							590					234	
	30							630					219	
	24							630	342					
	25							660	328					
	28							740	293					
	30	65	72	38	17	22	30	53	790	273				
	32							840	256					
	35							920	234					
	38							1000	216					
	40							1050	205					
	30							1100	325					
	32							1180	305					
35							1290	279						
38							1400	257						
40	80	87	41	20	25	33	52.4	1470	244					
43							1540	232						
45							1650	217						
48							1760	203						
50							1840	195						

▲ 容许轴向推力是指扭矩为0时的数值。最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。

▲ 为使胀紧套的性能达到最佳，需要将轴、胀紧套、轮毂的等处的异物清除干净。



数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1~20	大单 21~
交货期	通常	另行报价

■ 色样式

ESK
库存品

▲ 绿色字体表示为库存品。

相关产品推荐

同步带轮 P951-P1020	齿轮 P1110-P1122	转轴 P766-P822

