

铜合金直柱型 / 薄壁型

内径 G6 外径 m6 / 内径 G6 外径 h6



大批量
订购
bulk order


■内径 G6 外径 m6 / 内径 G6 外径 h6



①代号	类型	MI 材质	内径公差	外径公差	硬度 HB	使用温度范围 (°C)
OFABP	直柱标准型	高力黄铜 + 固体润滑剂 GR1	G6	m6	≥210	-50~150
OFABPU	直柱薄壁型					
OFABZP	直柱标准型			h6		

产品特点: 衬套和 g6 公差导向轴配合间隙小, 推荐使用只转螺丝固定, 可实现高精度直线运动和旋转运动, 适用于中低速的场合。

▲配套轴 (大气、油中使用) 公差推荐 (仅供参考): g6: 高精度用
▲底座孔推荐公差: H7



订购编号示例

①代号 - ② d - ③ L
OFABP - d10 - L25

型号		OFABP			OFABPU		OFABZP		③ L									
①代号	② dG6	Dm6	R	Dm6	R	Dh6	R											
OFABP OFABPU OFABZP	5	+0.012	0.5	7	0.3	-	0.5	8	10	12	15	16						
	6	+0.004		8		+0.015 +0.006		10	0 -0.009	8	10	12	15	16	20			
	8	+0.014		10		+0.018 +0.007		12	0	10	12	15	16	20	25			
	10	+0.005	12	14	-0.011		10	12	15	16	20	25	30					
	12	+0.017 +0.006	14	16	18		0	10	12	15	16	20	25	30				
	13		16	18	21			0	10	12	15	16	20	25	30			
	15	+0.020 +0.007	18	1.5	20	0.5	22	1.5	10	12	15	16	20	25	30	40		
	16		22		+0.021 +0.008		28		-0.013	12	15	16	20	25	30	40		
	20		28		+0.025 +0.009		29		0	12	15	16	20	25	30	40		
	25	33	33	0		15	16	20		25	30	40						
30		38		34		38				15	16	20	25	30	40			



交货期
5 工作日



1-9
100%
10~
现询

B2
无油衬套