

梯形齿惰轮XL型



CAD 2D 3D

中心轴承型 两端双轴承型

标准加工 > >
按图定制 >

代号				类型	材料			[S] 表面处理
同步带宽: 6.4mm	同步带宽: 7.9mm	同步带宽: 9.5mm	同步带宽: 12.7mm		带轮	法兰	轴承	
ADSAA-XL025	ADSAA-XL031	ADSAA-XL037	ADSAA-XL050	中心轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化
ADDAA-XL025	ADDAA-XL031	ADDAA-XL037	ADDAA-XL050	两端双轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化

DS
中心轴承型

DD
两端双轴承型

视角标准：第一视角

D3
同步带轮



① 代号 - ② 匹配同步带类型 - ③ 齿数 - ④ 轴孔 - ⑤ 追加工

ADSAA - XL025 - 18 - d6 - FNN

ADDAA - XL037 - 16 - d5

中心轴承型

① 代号	② 匹配同步带宽度	③ 齿数	主要尺寸									轴承尺寸		
			④ d	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B	
ADSAA	XL025	18	6	29.11	28.6	36	24	7.5	12.5	3.25	626ZZ×1	19	6	
	XL031							9	14	4				
	XL037							11	16	5				
	XL025							7.5	12.5	3.25				
	XL031	20	6	32.34	31.83	40	27	9	14	4	626ZZ×1	19	6	
	XL037							11	16	5				
	XL025							7.5	12.5	2.25				
	XL031							9	14	3				
	XL037	22	8	35.57	35.07	45	30	11	16	4	628ZZ×1	24	8	
	XL037							14	19	5.5				
	XL025							7.5	12.5	2.25				
	XL031							9	14	3				
	XL037	25	10	40.43	39.92	48	35	11	16	4	6000ZZ×1	26	8	
	XL037							14	19	5.5				
	XL025							7.5	12.5	2.25				
	XL031							9	14	3				
	XL037	28	10	45.28	44.77	55	40	7.5	12.5	2.25	6000ZZ×1	26	8	
	XL037							9	14	2.5				
	XL025							7.5	12.5	2.25				
	XL031							9	14	2.5				
XL037	30	10	48.51	48	55	40	7.5	12.5	2.25	6000ZZ×1	26	8		
XL037							9	14	2.5					
XL025							7.5	12.5	2.25					
XL031							9	14	2.5					
XL037	36	12	58.21	57.7	67	50	11	16	3	6201ZZ×1	32	10		
XL037							14	19	4.5					
XL025							7.5	12.5	2.25					
XL031							9	14	2					

▲ 轴承品牌不承诺

两端双轴承型

① 代号	② 匹配同步带宽度	③ 齿数	主要尺寸									轴承尺寸		
			④ d	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	Dh	轴承型号	D	B	
ADDAA	XL025	16	5	25.87	25.36	32	20	7.5	12.5	11	695ZZ×2	13	4	
	XL031							9	14					
	XL037							11	16					
	XL050							14	19					
	XL037	18	6	29.11	28.6	36	24	11	16	13	696ZZ×2	15	5	
	XL050							14	19					
	XL037							11	16					
	XL050							14	19					
	XL037	20	8	32.34	31.83	40	27	11	16	16.5	698ZZ×2	19	6	
	XL050							14	19					
	XL037							11	16					
	XL050							14	19					
	XL037	22	8	35.57	35.07	45	30	11	16	16.5	698ZZ×2	19	6	
	XL050							14	19					
	XL037							11	16					
	XL050							14	19					
	XL037	25	10	40.43	39.92	48	35	11	16	19.5	6900ZZ×2	22	6	
	XL050							14	19					
	XL037							11	16					
	XL050							14	19					
XL037	28	10	45.28	44.77	55	40	11	16	19.5	6900ZZ×2	22	6		
XL050							14	19						
XL037							11	16						
XL050							14	19						
XL037	30	10	48.51	48	55	40	11	16	19.5	6900ZZ×2	22	6		
XL050							14	19						
XL037							11	16						
XL050							14	19						
XL037	36	10	58.21	57.7	67	50	11	16	19.5	6900ZZ×2	22	6		
XL037							14	19						
XL050							14	19						
XL050							14	19						

▲ 轴承品牌不承诺

尺寸参考

▲ 追加工详情请见 P944