

一体式梯形齿免键同步带轮H型






D3 同步带轮

CAD 2D 3D



标准加工 按图定制

代号				类型	M材质			S表面处理		
同步带宽: 19.1mm	同步带宽: 25.4mm	同步带宽: 38.1mm	同步带宽: 50.8mm		带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
APZAA-H075	APZAA-H100	APZAA-H150	APZAA-H200	标准型 沉孔型	铝合金	铝合金	45#	本色阳极氧化	本色阳极氧化	四氧化三铁保护膜
APZSF-H075	APZSF-H100	APZSF-H150	APZSF-H200		45#	碳钢	45#	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜
APZSN-H075	APZSN-H100	APZSN-H150	APZSN-H200		45#	碳钢	45#	无电解镀镍	无电解镀镍	四氧化三铁保护膜



ISO标准齿形
 ▲齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异
 括号内尺寸为齿数19以下的尺寸
 (间距:12.7mm)



1 代号 - 2 公称宽度 - 3 齿数 - 4 带轮形状 - 5 轴孔径
 APZAA - H075 - 30 - E - d26
 APZSF - H200 - 18 - F - d16

代号		3 齿数	4 带轮形状	5 d								Dr	Ds	Dfo	Dfi
1 代号	2 公称宽度			H075		H100		H150		H200					
				E型 (ST衬套)	F型 (SH衬套)	E型 (ST衬套)	F型 (ST衬套)	E型 (ST衬套)	F型 (ST衬套)	E型 (ST衬套)	F型 (ST衬套)				
APZAA APZSF APZSN	H075 A: 21 W: 26	14		12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17	16~17	16~17	56.6	55.22	61	45
		15		14~20	14~20	14~20	14~20	15~20	15~20	16~20	16~20	60.64	59.27	67	50
		16										64.68	63.31	70	56
		17		14~25	14~25	14~25	14~25	15~25	15~25	16~25	16~25	68.72	67.35	80	60
	18										72.77	71.39			
	H100 A: 27 W: 32	19		14~32		14~32		15~32	15~32	16~32	16~32	76.81	75.44	87	67
		20			14~32		14~32		15~32	15~32	16~32	80.85	79.48		
		21		14~35		14~35		15~35	15~35	16~35	16~35	84.89	83.52	95	75
		22										88.94	87.56		
	H150 A: 40 W: 45	24		19~35	19~32	19~35	19~32	19~35	19~35	19~35	19~35	97.02	95.65	104	84
		25										101.06	99.69	111	90
		26										105.11	103.73		
		27											109.16	107.78	
	H200 A: 54 W: 59	28										113.19	111.82	123	102
		29										117.24	115.86	127	105
		30		20~35	20~32	20~35	20~32	20~35	20~35	20~35	20~35	121.28	119.9		
31											125.33	123.95			
		32		20~35	20~32	20~35	20~32	20~35	20~35	20~35	129.36	127.99	135	115	
		33									133.41	132.03	144	125	
		34									137.45	136.07			
		35									141.5	140.12	152	130	
		36									145.53	144.16			

- ▲ 轴孔内有时可能未进行表面处理;
- ⊗ ST衬套以下规格不能制作: 9; 13; 21; 23; 26; 27; 29; 31; 33; 34; 36;
- ⊗ SH衬套以下规格不能制作: 7; 9; 13; 21; 23; 26; 27; 29; 31; 33; 34;

尺寸参考

- ▲ 衬套规格表见 P942
- ▲ 追加加工详情表见 P944



爱安特自营商城焕新登场, 线上下单, 疾速送达



400-6699-428



www.ant-fa.com