

N° 6203S4L-001

Station de bridage à 4 modules

Corps de base : aluminium, anodisé.
Répétabilité < 0,02 mm.



Code	Modèle	Force de traction jusqu'à	Force de maintien*	Poids
		[N]	[N]	[g]
533034	K02	4 x 235	4 x 6000	2400


Description:

Station de bridage à 4 modules pneumatique avec connecteur à air comprimé pour une ouverture et une fermeture rapides à l'aide de pistolets à air.

La station de serrage est dotée de deux rainures de serrage latérales permettant sa fixation sur la table de machine. De plus, des rainures de positionnement sont placées sur la face inférieure pour son orientation sur la table de machine. Le logement pour une tirette de serrage est également disponible sur la version K20.

Remarque:

* Veuillez respecter la notice de montage.



Dimensions:

Code	Modèle	A	B	C	F	G	H	ØJ	K	S	SM
533034	K02	96	96	15	42	20	8	25	M12	100	60



N° 6203PS4-001

Palette de changement

Aluminium haute résistance, anodisé.



Code	Modèle	A	B	S	SM	Poids
						[g]
533059	K02	98	98	20	60	530

Description:

Palette de changement pour station de serrage à 4 modules K02 avec 4 tirettes de serrage.

Remarque:

Sur demande, des trous de fixation peuvent être réalisés dans la palette de changement suivant vos indications.

Sur demande:

Autres dimensions, entraxe et quantité de tirettes de serrage.

