



★ 产品特点：适合负载中等且要求安装精度的地方，用于搅拌机的主轴等

①代号	类型	材质	
		轴承座	轴承
HQ-BMN	带圆台座	HT200灰铸铁	GCr15

安装图  
视图标准：第一视角



型号  
**HQ-BMN-17**

①代号	型号		d	L	P	A2	A1	A	H	K	N	J	F	S	B	Bi	安装孔尺寸(公差)	安装孔位置偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
	公称规格	公称规格																			动载荷/N	静载荷/N	
HQ-BMN	15	UCFC202	15																		12800	6650	780
	17	UCFC203	17	100	78	10	20.5	25.5	5	7	12	55.1	62	12.7	28.3	31		±0.5	M10	17	19500	11200	1400
	20	UCFC204	20																		14000	7880	950
	25	UCFC205	25	115	90	10	21	27	6	8		63.6	70	14.3	29.7	34					25700	15200	1700
	30	UCFC206	30	125	100		23	31	8	8		70.7	80	15.9	32.2	38.1					29600	18200	2000
	35	UCFC207	35	135	110	11	26	34	10	9	14	77.8	90	17.5	36.4	42.9			M12	29	31850	20800	2800
	40	UCFC208	40	145	120		26	36	10			84.8	100		41.2						35100	23200	3000
	45	UCFC209	45	160	132	10	26	38	12	14	16	93.3	105	19	40.2	49.2			M14	47			
	50	UCFC210	50	165	138		28	40				97.6	110		42.6	51.6							

▲ 1kgf=9.8N

▲ 不承诺此产品品牌



交货期

**4**天发货

★ 产品特点：适合负载中等且要求安装精度的地方，用于搅拌机的主轴等

①代号	类型	材质	
		轴承座	轴承
BMN	带圆台座	HT200灰铸铁	GCr15

安装图  
视图标准：第一视角



型号  
**BMN-17**

①代号	型号		d	L	P	A2	A1	A	H	K	N	J	F	S	B	Bi	安装孔尺寸(公差)	安装孔位置偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷		重量(g)
	公称规格	公称规格																			动载荷/N	静载荷/N	
BMN	15	UCFC202	15																		12800	6650	780
	17	UCFC203	17	100	78	10	20.5	25.5	5	7	12	55.1	62	12.7	28.3	31		±0.5	M10	17	19500	11200	1400
	20	UCFC204	20																		14000	7880	950
	25	UCFC205	25	115	90	10	21	27	6	8		63.6	70	14.3	29.7	34					25700	15200	1700
	30	UCFC206	30	125	100		23	31	8	8		70.7	80	15.9	32.2	38.1					29600	18200	2000
	35	UCFC207	35	135	110	11	26	34	10	9	14	77.8	90	17.5	36.4	42.9			M12	29	31850	20800	2800
	40	UCFC208	40	145	120		26	36	10			84.8	100		41.2						35100	23200	3000
	45	UCFC209	45	160	132	10	26	38	12	14	16	93.3	105	19	40.2	49.2			M14	47			
	50	UCFC210	50	165	138		28	40				97.6	110		42.6	51.6							

▲ 1kgf=9.8N

▲ 不承诺此产品品牌



交货期

**4**天发货