

Raccordi Anaconda in acciaio inox per Multiflex UI

I Raccordi Anaconda in acciaio inox si possono usare per tutti i tipi di guaine Multiflex (eccetto il tipo RWA). Il raccordo Anaconda è il raccordo universale maggiormente utilizzato e oltre ad avere un'ottima estetica garantisce una altissima resistenza alla corrosione. Con l'uso dello speciale adattatore per guaine UIG/UI formato da una speciale virola tornita ed un anello di tenuta in ottone nichelato, è garantita un'altissima tenuta alle forze di trazione. I raccordi standard sono in AISI-316. Accanto ai raccordi sotto illustrati sono disponibili anche altre soluzioni a 45° e 90°. In pratica è possibile utilizzare tutti i raccordi Anaconda per Sealbite in acciaio inox (illustrati al capitolo 6) sostituendo le virole e gli anelli di tenuta standard con l'adattatore per UI. L'adattatore viene fornito separatamente.

Materiali e composizione:

Composizione: Il raccordo in acciaio inox è formato di 4 parti: (dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo). Nel corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è presente inoltre nella parte interna della estremità una boccia in PA6 (di colore rosso per filetto ISO, blu per Pg e bianco per NPT).


Materiali: Il dado ed il corpo sono in acciaio inox (AISI-303), anello di tenuta e virola sono in ottone nichelato. La boccia è in poliammide PA6.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +260 °C.

Classe di impermeabilità: IP 40.

Colore: Metallico.

Raccordo ISO maschio diritto in inox AISI-303




Filetto ISO	Sealtite Ø (inch)	Passaggio utile (mm)	Dimensioni in mm					Confezione standard	Codice articolo	Peso (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,8	35	12	27	-	24	10	812.116.8	6,8
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	812.120.8	8,2
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	812.125.8	11,5



Filetto ISO	Sealtite Ø (inch)	Passaggio utile (mm)	Dimensioni in mm					Confezione standard	Codice articolo	Peso (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	810.116.8	8,2
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	810.121.8	11,5
Pg 29	1"	22,8	46	15	46	-	43	5	810.129.8	31,0



Raccordo NPT maschio diritto in inox AISI-316



Filetto NPT	Sealtite Ø (inch)	Passaggio utile (mm)	Dimensioni in mm					Confezione standard	Codice articolo	Peso (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	6,8	37	13	27	-	24	10	814.111.8	7,4
1/2" NPT	3/8"	9,8	37	13	27	-	24	10	814.112.8	7,6
1/2" NPT	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	814.116.8	8,5
3/4" NPT	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	814.120.8	12,6
1" NPT	1"	22,8	46	15	46	-	43	5	814.126.8	31,0