

N° 6203ZN-02

Tirette de serrage K02

Trempée, pour module de serrage pneumatique n° 6203L.




Code	Modèle	ØDN	ØD1	H	H1	M	T	Poids [g]
427302	K02	10,0	7,14	17,5	15	M5	2,5	4
427328	K02	10,0	7,14	17,5	15	M5	2,5	4
427344	K02	9,95	7,14	17,5	15	M5	2,5	4

Description:

Réf. 427302 : Tirette de centrage , Réf. 427328 : Tirette dépincée
Réf. 427344 : Tirette avec jeu

Remarque:

Un outil adapté pour l'ajustement des tirettes de serrage à lame est disponible sous la réf. 562804.



N° 6370ZN-5

Tirette de serrage K5 pour vis de tirette à cimblot M6

Trempée, pour modules de serrage Taille K5.



Code	Modèle	ØDN	ØD1	ØD2	H	H1	M	T	Poids [g]
306019	K 5	15,0	10	6	12,7	10,2	-	2,5	15
306035	K 5	15,0	10	6	12,7	10,2	-	2,5	15
306050	K 5	14,8	10	6	12,7	10,2	-	2,5	15
306076	K 5	14,8	-	-	-	-	M 6	-	12

Description:

Réf. 306019 : Tirette de centrage, Réf. 306035 : Tirette dépincée,
Réf. 306050 : Tirette avec jeu, Réf. 306076 : Tirette de protection

Sur demande:

Tirette de serrage de protection en plastique.



N° 6370ZN-5

Tirette de serrage K5 pour vis de tirette à cimblot M8

Trempée, pour modules de serrage Taille K5.



Code	Modèle	ØDN	ØD1	ØD2	H	H1	M	T	Poids [g]
562192	K 5	15,0	11	8	12,7	10,2	-	2,5	8
562193	K 5	15,0	11	8	12,7	10,2	-	2,5	8
562194	K 5	14,8	11	8	12,7	10,2	-	2,5	8
306076	K 5	14,8	-	-	-	-	M 6	-	12

Description:

Réf. 562192 : Tirette de centrage, Réf. 562193 : Tirette dépincée,
Réf. 562194 : Tirette avec jeu, Réf. 306076 : Tirette avec jeu

Sur demande:

Tirette de serrage de protection en plastique.

