

Klimamanagement

Regelbereich

Zubehör


Hygrostat, ETF200

Beschreibung:	Mechanischer Hygrostat, entwickelt zur Kontrolle von Heizungen, wenn eine stabile oder vordefinierte Luftfeuchtigkeit benötigt wird. Die relative Luftfeuchtigkeit muss über dem Kondensationspunkt liegen um eine Kondensation und Korrosion im Schrank zu vermeiden. Montage-Clip für 35mm DIN-Schiene (EN 60715).
Material:	Plastik gemäß UL94 V-0.
Schalterleistung:	250V AC, 5A, DC, 20W, (30W ETF2000).
Betriebstemperatur:	0°C bis +60°C.
Lebensdauer:	> 50.000 Zyklen.
Anschluss:	2-polige Klemme für 2,5mm ² .
Schutzart:	IP 20.
Zertifikate:	CE, EAC, cULus_UL Listed.
Oberfläche:	RAL 7035.
Verpackungseinheit:	1 Stück.




Beschreibung	Einstellbereich	Artikelnr.
Voreingestellter Hygrostat	65%	ETF200
Einstellbares Hygrostat	40% to 90%	ETF2000


ETF200 / ETF2000



Ansicht von Oben



ETF200 Schaltplan



ETF2000 Schaltplan

