

Strettoi rapidi variabili



Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base a gomito STC-HA

| N ^o | < a > | Adattamento automatico | | | | € |
|----------------|-------|------------------------|------|------|-----|--------|
| | mm | mm | N | kg | Pz. | VB0003 |
| STC-HA20 | 35 | 20 | 1100 | 0,23 | 6 | 21,50 |

Dati 3D-CAD pronti per il download su <http://bessey.partcommunity.com>



- In posizione di serraggio, la leva è orizzontale
- Adattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio fino a 20 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
- Forza di serraggio regolabile fino a 1.100 N a seconda della regolazione della vite di regolazione nell'articolazione
- Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
- Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
- Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio con protezione anti-slittamento

Tabella delle dimensioni

| N ^o | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B1 | B2 | B3 | B4 | Lo1 | Lo2 | Lo3 | Lo4 | Ø |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----|------|----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----|------|
| STC-HA20 | mm | 167 | 45 | 20 | 16 | 83 | 38 | - | 46 | - | 85 | 181 | 10 | 42 | 66 | - | 10 | 6 | 20 | 45 | 10-30 | 20-26 | 26 | - | 5,6 |
| | " | 6,57 | 1,77 | 0,79 | 0,63 | 3,27 | 1,50 | - | 1,81 | - | 3,35 | 7,13 | 0,39 | 1,65 | 2,60 | - | 0,39 | 0,24 | 0,79 | 1,77 | 0,39-1,18 | 0,79-1,02 | 1,02 | - | 0,22 |

