



# COLONNA DI GUIDA CON FILETTATURA INTERNA SULLA PARTE SUPERIORE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Esempio di montaggio



202.24.



**Materiale:**

Acciaio, (Resistenza a trazione nel cuore:  $\geq 900 \text{ N/mm}^2$ ) temprato in superficie  
 Durezza superficiale: 60 + 3 HRC, Profondità di tempra  $\geq 1,8 \text{ mm}$

**Esecuzione:**

lappata, superfinita  
 Per motivi tecnici di fabbricazione i fori da centro non sono concentrici rispetto al diametro esterno.

**Nota:**

- Gioco di guida / Precarica vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.
  - Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.
  - Istruzioni di montaggio / Tabele dimensionali alla fine del capitolo D.
- Codifica del campo di Tolleranza:  
 giallo = .10  
 verde = .20  
 rosso = .30

**202.24. Colonna di guida con filettatura interna sulla parte superiore, ~DIN 9825/~ISO 9182-2**

| $d_1$ | 15 16 | 19 20 | 24 25 | 30 32 | 38 40 | 48 50 | 60 63 | 80 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $l_2$ | 4     | 4     | 6     | 6     | 6     | 8     | 8     | 8  |
| $l_1$ |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 90    | ●     |       |       |       |       |       |       |    |
| 100   | ●     | ●     | ●     |       |       |       |       |    |
| 112   | ●     | ●     | ●     |       |       |       |       |    |
| 125   | ●     | ●     | ●     | ●     |       |       |       |    |
| 140   | ●     | ●     | ●     | ●     |       |       |       |    |
| 160   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |       |       |    |
| 180   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |       |    |
| 200   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |       |    |
| 224   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |       |    |
| 250   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |    |
| 280   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 315   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 355   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 400   |       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 450   |       |       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 500   |       |       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 550   |       |       |       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 600   |       |       |       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 700   |       |       |       |       | ●     | ●     | ●     | ●  |
| 800   |       |       |       |       | ●     | ●     | ●     | ●  |

**Esempio di ordinazione:**

|   |        |                        |
|---|--------|------------------------|
| Colonna di guida con filettatura interna sulla parte superiore, ~DIN 9825/~ISO 9182-2 | =      | 202.24.                |
| Diametro guida $d_1$  | 32 mm  | = 032.                 |
| Lunghezza $l_1$   | 200 mm | = 200.                 |
| Classificazione TOL   | giallo | = 10                   |
| N. d'ordine   |        | = 202.24. 032. 200. 10 |