



SUPPORTO DI GUIDA, GUIDA IN METALLO SINTERIZZATO



2031.31.



Esempio di montaggio



Materiale:

Corpo di base: Ghisa speciale

Bussola di guida 2051.32.: Ferro sinterizzato di elevata purezza, carbonitrurato, con lubrificazione di lunga durata

Esecuzione:

Superficie di appoggio e faccia superiore lavorate. Superfici di scorrimento lappate.

Nota:

☞ Descrizione delle guide a scorrimento, vedi al principio di capitolo D.

☞ Gioco di guida vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10

verde = .20

rosso = .30

2031.31. Supporto di guida, guida in metallo sinterizzato

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_3	35	45	50	65	80	96	110	130
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h_1	30	37	47	60	77	95	120	120

Esempio di ordinazione:

Supporto di guida, guida in metallo sinterizzato	=	2031.31.
Diámetro guida d_1	32 mm =	032.
Classificazione TOL	giallo =	10
N. d'ordine	=	2031.31.032.10