



带凸缘的烧结导套, 碳氮共渗具有长效润滑, ISO 9448-6



安装示例

2081.33.



材料:

高纯度烧结铁, 碳氮共渗, 有长效润滑

结构:

工作面和安装直径已精密磨削。

说明:

附图是3个螺钉夹紧, 从 $\varnothing d_1 = 38$ 是4个 螺钉夹紧, 螺钉包含在交货里。(订购编号: 207.45, 包括圆柱头内六角螺钉, DIN 6912, 顶部直径13)

☞ 滑动导向参阅D章开头。

*☞ 轴承游隙 见D章开始处的分类表。

☞ 匹配连接请见D章开始的矩阵表格。


☞ 安装说明/尺寸及公差要求见D章最后。

公差范围:

黄色 = .10

绿色 = .20

红色 = .30



2081.33. 带凸缘的烧结导套, 碳氮共渗具有长效润滑, ISO 9448-6

d_1	24 25	30 32	38 40	48 50
d_3	40	48	58	70
d_4	40	48	58	70
d_5	48	56	66	80
d_6	60	67	77	91
d_7	72.7	79.7	89.7	103.7
d_8	46	53	63	77
a	22.65	24.4	35.3	40.2
a_1	33.4	36.4	35.3	40.2
l_1	55	69	79	96
l_2	30	37	47	60
l_3	25	32	32	36

订购示例:

带凸缘的烧结导套, 碳氮共渗具有长效润滑, ISO 9448-6 = 2081.33.

导向装置直径 d_1 38 mm = 038.

分类 TOL 黄色 = 10

订购编号 = 2081.33. 038. 10