


PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, EN BRUTO, PARA TRABAJOS LIGEROS

2202.




2202. Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, para trabajos ligeros

d ₂ / Número de pedido	d ₅	I / (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)	175 (M)	200 (N)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●						
10 / (2)	8		●	●	●	●	●	●					
13 / (3)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20 / (5)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Ejemplo de código:

2202.7G



Longitud: I
100 mm
Diámetro: d₂
32 mm
Tipo:
reforzada
Ejecución:
en bruto
Punzón de corte:
sin expulsor

Letra de pedido
= (G)
Número de pedido
= (7)
Número de pedido
= (2)
Número de pedido
= (0)
= 22

Material:

HSS
Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Caña en rectificado fino.
Ejecución especial sobre demanda.