


PILOTA DI CENTRAGGIO DI POSIZIONAMENTO A CAMBIO RAPIDO, CON ESTREMITÀ CONICA, PER CARICO PESANTE

2263.




2263. Pilota di centraggio di posizionamento a cambio rapido, con estremità conica, per carico pesante

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	P	l ₁ / Cifra indicativa	N	I (Lettera indicativa)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)	10		●	●	●	●	●	●		
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)	15		●	●	●	●	●	●	●	
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)	25			●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)	30			●	●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)	40			●	●	●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

2263.4G3.1410



Forma: rotondo

P = Ø 14,1 mm

Penetrazione nella matrice: l₁
25 mm

Lunghezza: l

100 mm

Diametro: d₂

16 mm

Tipo:

pesante

Esecuzione:

Impronta conica

Punzone da tranciatura:

senza spina di espulsione

= 1410

Cifra indicativa

= (3)

Lettera indicativa

= (G)

Cifra indicativa

= (4)

Cifra indicativa

= (3)

Cifra indicativa

= (6)

= 22

Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e pilota di centraggio di posizionamento superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.