


试验销 带有手柄, DIN 2269



240.11./22.



材料:

合金工具钢淬火处理和多次时效处理
 硬度 60 ± 2 HRC

结构:

精磨
 质量等级 I ± 0.001
 质量等级 II ± 0.002

订购提示:

单一塞规 $\varnothing 0.5 - 3.0$ mm, 直径增大幅度 0.01
 质量等级 I = 240.11.
 质量等级 II = 240.22.

塞规插牢在手柄中, 并标记出塞规的直径值。

240.11./22. 试验销 带有手柄, DIN 2269

d ₁	l
0,5 - 0,99	58
1 - 3	88

订购示例:

试验销 带有手柄, DIN 2269 = 240.11.
 质量等级 I
 d₁ = 1,5 mm = 0150
 订购编号 = 240.11.0150