





# DISPOSITIF DE CENTRAGE AVEC RONDELLE D'AJUSTAGE



2441.11.0.



**Matière :**

Dispositif de centrage : 16MnCr5, trempée et revenue  
 Surfaces coniques trempé par induction  
 Dureté superficielle : 60 + 4 HRC, Profondeur de trempe 1,0 + 0,5 mm  
 Rondelle d'ajustage : C45 ou similaire

**Remarque :**

Le dispositif de centrage y compris rondelle d'ajustage est livrée montée.  
 Livraison avec les vis.

2441.11.0.□□□

Dispositif de centrage avec rondelle d'ajustage

2441.11.0.□□□.1

Dispositif de centrage avec rondelle d'ajustage et avec méplat d'un côté

2441.11.0.□□□.2

Dispositif de centrage avec rondelle d'ajustage et avec méplat des deux côtés

$k^*/2 = d3/2$

$k^* = d3$

**2441.11.0. Dispositif de centrage avec rondelle d'ajustage**

N° de commande	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>5</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
2441.11.0.100	100	76	58	40,5	80	40	55
2441.11.0.100.1	100	76	58	40,5	80	40	55
2441.11.0.100.2	100	76	58	40,5	80	40	55
2441.11.0.120	120	96	78	50,5	90	50	65
2441.11.0.120.1	120	96	78	50,5	90	50	65
2441.11.0.120.2	120	96	78	50,5	90	50	65