


STŘIŽNÍK, OSAZENÉ, KULATÝ, ~DIN 9861



2219.



2219. Střížník, osazené, Kulatý, ~DIN 9861

d ₁ / Objednáací číslo	d ₂	P	l ₁ / Objednáací číslo	k	l (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3 / (1)	4,5	0,8 - 2,9	8 (1) 10 (2)	0,5		●	●	●	●
4 / (2)	5,5	1 - 3,9	8 (1) 13 (3)	0,5		●	●	●	●
5 / (3)	6,5	1,5 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,5		●	●	●	●
6 / (4)	8	1,6 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,5		●	●	●	●
8 / (5)	10	2,5 - 7,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
10 / (6)	12	4 - 9,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
13 / (7)	15	5 - 12,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
16 / (8)	18	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	1,5		●	●	●	●
20 / (9)	22	12 - 19,9	19 (4) 25 (5)	1,5		●	●	●	●

Materiál:

HSS
Objednáací číslo 2219.3.
ASP 2023
Objednáací číslo 2219.6.

Tvrдость:

dřík 64 ± 2 HRC
hlava 52 ± 5 HRC


☞ Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:

Dřík a hlava střížníku se po kování za tepla a popuštění hlavy v procesu zapichování jemně brousí.

Příklad objednávky:

2219.37G.4.0720



Tvar: kulatý

P = ø 7,2 mm

Délka osazení l₁

19 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₁

13 mm

Materiál:

HSS

Typ:

DIN 9861

Provedení:

kulatý

Střížník:

bez odlepovače

Objednáací číslo

= 0720

Objednáací číslo

= (4)

Objednáací písmeno

= (G)

Objednáací číslo

= (7)

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací číslo

= (9)

Objednáací číslo

= (1)

= 22