



# STŘIŽNÍK DIN 9861 TVAR DA



222.



## 222. Střížník DIN 9861 tvar DA

Odstupňování					71	80	100
d <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	k	l <sub>1</sub>			
0,5	-	0,9	0,2		●	●	●
0,55	-	1	0,2		●	●	●
0,6	-	1,1	0,2		●	●	●
0,65	-	1,2	0,2		●	●	●
0,7	0,05	1,3	0,2		●	●	●
0,8	0,05	1,4	0,4		●	●	●
0,9	0,05	1,6	0,4		●	●	●
1	0,1	1,8	0,5		●	●	●
1,2	0,1	2	0,5		●	●	●
1,4	0,1	2,2	0,5		●	●	●
1,6	0,1	2,5	0,5		●	●	●
1,8	0,1	2,8	0,5		●	●	●
2	0,1	3	0,5		●	●	●
2,1	0,1	3,2	0,5		●	●	●
2,3	0,1	3,5	0,5		●	●	●
2,6	0,1	4	0,5		●	●	●
3	0,1	4,5	0,5		●	●	●
3,5	0,1	5	0,5		●	●	●
4	0,1	5,5	0,5		●	●	●
4,5	0,1	6	0,5		●	●	●
5	0,1	6,5	0,5		●	●	●
5,5	0,1	7	0,5		●	●	●
6	0,1	8	0,5		●	●	●
6,5	0,5	9	1		●	●	●
7,5	0,5	10	1		●	●	●
8,5	0,5	11	1		●	●	●
9,5	0,5	12	1		●	●	●
10,5	0,5	13	1		●	●	●
11,5	0,5	14	1		●	●	●
12,5	0,5	15	1		●	●	●
13,5	0,5	16	1,5		●	●	●
14,5	0,5	17	1,5		●	●	●
15,5	0,5	18	1,5		●	●	●

### Materiál:

HSS

Objednací číslo 222.3.

Tvrdot:

dřík 64 ± 2 HRC

hlava 52 ± 3 HRC

HST

Objednací číslo 222.4.

Tvrdot:

dřík povrch ≥ 950 HV 0,3

hlava 52 ± 3 HRC

HZ - TIN (HSS)

Objednací číslo 222.0.

Tvrdot:

dřík povrch 2300 HV 0,05

hlava 52 ± 3 HRC

☞ Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

### Provedení:

Dřík střížníku jemně broušený. Hlava střížníku pechovaná zatepla a popuštěná. Tolerance d<sub>4</sub>, pod hlavou střížníku, je oproti DIN 9861 většinou menší.

d<sub>4</sub>: Pro d<sub>1</sub> < 1 mm, d<sub>4</sub>=d<sub>1</sub> + 0,02

Pro d<sub>1</sub> ≥ 1 mm, d<sub>4</sub>=d<sub>1</sub> + 0,03

Skladové délky: 71, 80, 100 mm.

Jiné délky a průměry na poptávku!

### Upozornění:

Střížníky jsou k dodání také bez hlavy!

### Příklad objednávky:

Střížník DIN 9861 tvar DA = 222.

Materiál MAT HSS = 3.

Průměr dříku d<sub>1</sub> 3 mm = 0300.

Délka l<sub>1</sub> 71 mm = 071

Objednací číslo = 222.3.0300.071