


# MATRICE SANS COLLERETTE, ÉBAUCHE, NORME AUTOMOBILE

2605.




## 2605. Matrice sans collerette, ébauche, Norme Automobile

d <sub>2</sub> / Chiffre de référence	P	l <sub>1</sub> / (Lettre de référence)	13 (A)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
10 / (4)	0,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	0,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	1,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (12)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
45 / (13)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
50 / (14)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
56 / (15)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
63 / (16)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
71 / (17)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
76 / (18)	1,5						●	●	●	●	●	●
85 / (19)	1,5						●	●	●	●	●	●
90 / (20)	1,5						●	●	●	●	●	●
100 / (21)	1,5						●	●	●	●	●	●

### Exemple de commande :

**2605.10F**



**Longueur: l**  
28 mm  
**Diamètre: d<sub>2</sub>**  
32 mm  
**Type:** sans collerette  
Norme Automobile  
**Exécution:**  
Ebauche  
(alésage de trou d'amorçage)  
**Matrice**

**Lettre de référence**  
= (F)  
**Chiffre de référence**  
= (10)  
**Chiffre de référence**  
= (5)  
**Chiffre de référence**  
= (0)  
= 26

### Matière :

HSS  
Dureté 62 ± 2 HRC

### Exécution :

Diamètre d<sub>2</sub> ainsi que faces frontales, rectifiés.  
Le diamètre P est un trou d'amorçage percé pour l'étincelage par fil.  
Fabrication spéciale sur demande.