


MÜHRE ŞAPKALI, DIN 9845 ŞEKİL B

261.



Malzeme:

HSS

Sipariş No 261.3.

Sertlik 62 ± 2 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında.

Yürütme:

Dış çap d_1 , d_2 ve alt yüzeyler Taşlanmış.

d_4 : İçin $d_1 \leq 2$ mm, $d_4 = d_1 + 0,3$

İçin $d_1 = 2,1$ mm - 4,0 mm, $d_4 = d_1 + 0,5$

İçin $d_1 = 4,1$ mm - 8,0 mm, $d_4 = d_1 + 0,7$

İçin $d_1 \geq 8,1$ mm, $d_4 = d_1 + 1$

Diğer çaplar sipariş üzerine üretilir.

261. Mühre Şapkalı, DIN 9845 Şekil B

		Ölçü adımları								
d_1	d_1	d_2	d_3	l_1	20	28	l_1	20	28	
0,5 - 1	0,1	5	7	l_2	18		l_3	16		
1,1 - 2	0,1	6	8		17	25		16	24	
2,1 - 3	0,1	7	9		17	25		16	24	
3,1 - 4	0,1	8	10		17	25		16	24	
4,1 - 5	0,1	10	12		16	24		16	24	
5,1 - 6	0,1	12	14		16	24		16	24	
6,1 - 8	0,1	15	17		16	24		16	24	
8,1 - 10	0,1	18	20		16	24		16	24	
10,1 - 12	0,1	22	24		15	23		16	24	
12,1 - 15	0,1	26	28		15	23		16	24	
15,1 - 18	0,1	30	32			23			24	

Siparis Kodu (örnek):

Mühre Şapkalı, DIN 9845 Şekil B = 261.3.

Kesme çapı d_1 5.1 mm = 0510.

Uzunluk l_1 20 mm = 020

Siparis No = 261.3.0510.020