


## 凸模导套, DIN 9845 C 型



262.



### 262. 凸模导套, DIN 9845 C 型

$d_1$	分级	$d_2$	t	$l_1$	r
0,5 - 1	0.1	5	0.01	9	1
1,1 - 2	0.1	6	0.01	12	1
2,1 - 3	0.1	7	0.01	12	1
3,1 - 4	0.1	8	0.01	12	1
4,1 - 5	0.1	10	0.01	16	1
5,1 - 6	0.1	12	0.02	16	1.5
6,1 - 8	0.1	15	0.02	20	1.5
8,1 - 10	0.1	18	0.02	20	2
10,1 - 12	0.1	22	0.02	28	2
12,1 - 15	0.1	26	0.02	28	2
15,1 - 18	0.5	30	0.02	36	2

材料:

渗碳钢

硬度  $740 \pm 40$  HV 10

结构:

磨直径  $d_1$ ,  $d_2$  和导入部。

订购示例:

凸模导套, DIN 9845 C 型 = 262.1.

导向装置直径  $d_1$  5.1 mm = 0510.

长度  $l_1$  16 mm = 016

订购编号 = 262.1. 0510. 016