


POINÇON DE DÉCOUPE SANS TÊTE, CARRÉS ET RECTANGULAIRES, FORME A



230.



230. Poinçon de découpe sans tête, carrés et rectangulaires, Forme A

a	b	l ₁	l*
1 - 8	1	73,5	71
2 - 10	2	73,5	71
3 - 12	3	73,5	71
4 - 12	4	73,5	71
5 - 15	5	73,5	71
6 - 20	6	73,5	71
7 - 24	7	73,5	71
8 - 24	8	73,5	71
9 - 28	9	73,5	71
10 - 34	10	73,5	71
12 - 34	12	73,5	71

*l = Longueur nominale de commande

Matière :

HSS

N° de commande 230.3.

Dureté :

Corps 64 ± 2 HRC

Description de la matière et d'autres matières voir au début du chapitre E.

Exécution :

Corps rectifié.

l₁ : Poinçons carrés - Longueur disponible sur stock : 73,5 mm

Autres matériaux et dimensions sur demande.

Exemple de commande :

Poinçon de découpe sans tête, carrés et rectangulaires, Forme A	=	230.
Matière MAT	HSS =	3.
Longueur épaulement a	6 mm =	0600.
Largeur épaulement b	6 mm =	0600.
Longueur nominale de commande l	71 =	071
N° de commande	=	230.3.0600.0600.071