


BUSSOLA GUIDA-PUNZONI, DIN 9845 FORMA C



262.



262. Bussola guida-punzoni, DIN 9845 Forma C

Gradazione		d_2	t	l_1	r
d_1	d_1				
0,5	1	5	0,01	9	1
1,1	2	6	0,01	12	1
2,1	3	7	0,01	12	1
3,1	4	8	0,01	12	1
4,1	5	10	0,01	16	1
5,1	6	12	0,02	16	1,5
6,1	8	15	0,02	20	1,5
8,1	10	18	0,02	20	2
10,1	12	22	0,02	28	2
12,1	15	26	0,02	28	2
15,1	18	30	0,02	36	2

Materiale:

Acciaio da cementazione

Durezza 740 ± 40 HV 10

Esecuzione:

Diametri d_1 , d_2 e la superficie cilindrica di centraggio sono rettificati.

Esempio di ordinazione:

Bussola guida-punzoni, DIN 9845 Forma C = 262.1.

Diametro guida d_1 5,1 mm = 0510.

Lunghezza l_1 16 mm = 016

N. d'ordine = 262.1. 0510. 016