



PERNO A PRESSIONE CON ATTACCO, SECONDO VW


2446.10.55.03.




2446.10.55.02. / 2446.10.55.10. / 2446.10.55.11.



2446.10.55.04.



2446.10.55.05. / 2446.10.55.12.



Descrizione:

I perni a pressione servono a trasmettere la forza dal cuscinetto di pressione della pressa all'utensile.

Materiale:

C45 (1.0503), bonificato 800 - 1000 N/mm²

Esecuzione:

fucinato

Nota:

La fornitura non comprende le viti.

2446.10.55. Perno a pressione con attacco, secondo VW

N. d'ordine	Forma	b	l*	Gradazione
2446.10.55.02.150	2	40	150 - 360	1
2446.10.55.03.150	3	-	150 - 360	1
2446.10.55.04.150	4	-	150 - 360	1
2446.10.55.05.150	5	-	150 - 360	1
2446.10.55.10.150	10	60	150 - 360	1
2446.10.55.11.150	11	40	150 - 360	1
2446.10.55.12.150	12	-	150 - 360	1

*devono venir indicati dal committente!

Esempio di ordinazione:

Perno a pressione con attacco, secondo VW = 2446.10.55.

Esecuzione Forma 4 = 04.

Lunghezza l 150 mm = 150

N. d'ordine = 2446.10.55. 04. 150