



KADEMELI, ITICI PIMLİ, UZUN UÇLU ZİMBALAR



269.



269. Kademeli, itici pimli, uzun uçlu zimbalar

d ₁	d ₂	d ₃	k	l ₂	a _{min}	l ₁	60	71	80	90	100
2,3 - 5,9	6	9	5	17,5	2,3		●	●	●	●	●
3,2 - 7,9	8	11	5	25	3,2		●	●	●	●	●
4,8 - 9,9	10	13	5	28	4,8		●	●	●	●	●
4,8 - 12,9	13	16	5	28	4,8		●	●	●	●	●
5,5 - 15,9	16	19	6,4	28	5,5		●	●	●	●	●
5,5 - 19,9	20	23	6,4	28	5,5		●	●	●	●	●
6,5 - 24,9	25	28	6,4	28	6,5		●	●	●	●	●

Malzeme:

HSS

Sipariş No 269.3.

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında.

Yürütme:

Kafa sıcak dövme. Gövde ve kafa hassas taşlanmıştır.

Aksi belirtilmedikçe, kafa kısmındaki çentik, kesme ağzında uzun kenara paraleldir.

Not:

Eğer kesme zımbası ve kesme burcu birlikte sipariş edilirse ve kesme boşluğu ≤ 0,04 mm ise FIBRO keskin kenarları 01 ve 02 biçiminde yuvarlatılır. Böylece montaj süresi ve kenar kırılma riski işletim esnasında azaltılır.

Siparis Kodu (örnek):

Kademeli, itici pimli, uzun uçlu zimbalar	=	269.3.
Saft çapı d ₂	13 mm	= 1300.
Uzunluk l ₁	60 mm	= 060.
Kesme biçimi FORM	Kare	= 01.
Kesme biçimi genişliği a	4.8 mm	= 0480.
Kesme biçimi uzunluğu b	4.8 mm	= 0480
Siparis No	=	269.3. 1300.060. 01.0480. 0480