


POINÇON DE DÉCOUPE, ÉBAUCHE, AVEC ÉJECTEUR, ISO 8020

2701.




2701. Poinçon de découpe, ébauche, avec éjecteur, ISO 8020

d ₁ / Chiffre de référence	d ₂	r	T	l / (Lettre de référence)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	0,4	5		●	●	●	●	●

Exemple de commande :

2701.8G



Longueur: l
100 mm
Diamètre: d₁
16 mm
Type:
ISO
Exécution:
Ebauche
Poinçon de découpe:
avec éjecteur

Lettre de référence
= (G)
Chiffre de référence
= (8)
Chiffre de référence
= (1)
Chiffre de référence
= (0)
= 27

Matière :

HSS
Dureté :
Corps 64 ± 2 HRC
Tête 52 ± 5 HRC

Exécution :

Tête de poinçon matricée à chaud. Surface d'appui et corps superfinis.
Fabrication spéciale sur demande.