


MATRICE DA TRANCIATURA SENZA COLLARE, SBOZZO, ISO 8977

2606.




2606. Matrice da tranciatura senza collare, sbizzo, ISO 8977

d ₂ / Cifra indicativa	d ₄	P	l / Cifra indicativa	l ₁ / (Lettera indicativa)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
5 / (1)	2,8	0,8	2 (1)		●	●	●	●	●	●	●	●	
6 / (2)	3,5	1	3 (2)		●	●	●	●	●	●	●	●	
8 / (3)	4	1	4 (3)		●	●	●	●	●	●	●	●	
10 / (4)	5,8	1	4 (3) 8 (6)		●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	8	1,2	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	9,5	1,2	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	12	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	15	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	17,3	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	20,7	1,5	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	27,7	1,5	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
40 / (12)	27,7	1,5	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
50 / (14)	37	1,5	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

2606.10F8



Lunghezza di penetrazione: l

12 mm

Lunghezza: l₁

28 mm

Diametro: d₂

32 mm

Tipo:

senza collare

ISO 8977

Esecuzione:

sbozzo (foro preforo)

Matrice

Cifra indicativa

= (8)

Lettera indicativa

= (F)

Cifra indicativa

= (10)

Cifra indicativa

= (6)

Cifra indicativa

= (0)

= 26

Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Diametro d₂, spallamento di centraggio e superfici frontali rettificate.

Diametro P è un foro iniziale per l'elettroerosione a filo.

Fabbricazione speciale su richiesta.