


SCHNEIDSTEMPEL, ROHLING, MIT ABDRÜCKSTIFT, ISO 8020

2701.




2701. Schneidstempel, Rohling, mit Abdrückstift, ISO 8020

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	r	T	l / (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	0,4	5		●	●	●	●	●

Bestell-Beispiel:

2701.8G



Länge: l
100 mm
Durchmesser: d₁
16 mm
Typ:
ISO
Ausführung:
Rohling
Schneidstempel:
mit Abdrückstift

Bestellbuchstabe
= (G)
Bestellziffer
= (8)
Bestellziffer
= (1)
Bestellziffer
= (0)
= 27

Werkstoff:

HSS
Härte:
Schaft 64 ± 2 HRC
Kopf 52 ± 5 HRC

Ausführung:

Stempelkopf wärmegestaucht. Auflagefläche und Schaft feinstgeschliffen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.