


SCHNEIDSTEMPEL MIT ABDRÜCKSTIFT



267.



267. Schneidstempel mit Abdrückstift

d _{1 h6}	d ₃	k	l ₁	60	71	80	90	100
5	8	5		●	●	●	●	●
6	9	5		●	●	●	●	●
8	11	5		●	●	●	●	●
10	13	5		●	●	●	●	●
13	16	5		●	●	●	●	●
16	19	6,4		●	●	●	●	●
20	23	6,4		●	●	●	●	●
25	28	6,4		●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS
 Bestell-Nummer 267.3.
 Härte:
 Schaft 64 ± 2 HRC
 Kopf 52 ± 5 HRC

Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche und Schaft im Einstechverfahren feinstgeschliffen.

Bestell-Beispiel:

Schneidstempel mit Abdrückstift	=	267.
Werkstoff MAT	HSS	= 3.
Schaftdurchmesser d ₁	13 mm	= 1300.
Länge l ₁	60 mm	= 060
Bestell-Nummer	=	267. 3.1300. 060