


# PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, REDONDO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS



2713.



## 2713. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo, con expulsor, para trabajos duros

d <sub>2</sub> / Número de pedido	d <sub>5</sub>	P	l <sub>1</sub> / Número de pedido	l (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

\*a d<sub>2</sub> = 16/ 20 y l = 63; l<sub>1 máx.</sub> = 19

### Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC


### Ejecución:

Caña y diámetro de corte en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.

### Ejemplo de código:

**2713.3C1.0550**



### Forma: redondo

P = Ø 5,5 mm

Longitud de corte del punzón: l<sub>1</sub> = 13 mm

Longitud: l = 63 mm

Diámetro: d<sub>2</sub> = 13 mm

Tipo: reforzado

Ejecución: redondo

Punzón de corte: con expulsor

= 0550

Número de pedido = (1)

Letra de pedido = (C)

Número de pedido = (3)

Número de pedido = (3)

Número de pedido = (1)

Número de pedido = (1)

Número de pedido = (1)

Número de pedido = (1)

Número de pedido = (1)

= 27