


# STEMPEL SZYBKOWYMIENNY DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ Z CZĘŚCIĄ TNĄCĄ WIĘKSZĄ OD CHWYTOWEJ, Z ODKLEJACZEM (KWADRAT)

2725.




2725. Stempel szybkowymienny do wysokich obciążeń z częścią tnącą większą od chwytowej, z odklejaczem (kwadrat)

d <sub>2</sub> / Cyfra w oznaczeniu	d <sub>5</sub>	P <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	l <sub>1</sub> / Cyfra w oznaczeniu	l (Litera w oznaczeniu)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	12	9,19	32	19 (2) 30 (4)		●	●	●
16 / (4)	12	11,31	38	19 (2) 30 (4)		●	●	●
20 / (5)	12	14,14	40	19 (2) 30 (4)		●	●	●
25 / (6)	12	17,68	44	19 (2) 30 (4)		●	●	●
32 / (7)	12	22,63	50	19 (2) 30 (4)		●	●	●
40 / (9)	12	28,28	56	19 (2) 30 (4)		●	●	●

Przykład zamówienia:

**2725.4F4.2450.B**



**Kąt:**  
90°  
**Typ: Kwadrat, Długość P**  
P = 24,5 mm  
**Długość części tnącej: l<sub>1</sub>**  
30 mm  
**Długość: l**  
90 mm  
**Średnica: d<sub>2</sub>**  
16 mm  
**Typ:**  
Ostrze większe, ciężkie  
**Wersja:**  
Kwadrat  
**Stempel tnący:**  
z odklejaczem

**Litera w oznaczeniu**  
= (B)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= 2450  
**Litera w oznaczeniu**  
= (F)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= (4)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= (5)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= (2)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= 27

**Material:**

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC

**Wykonanie:**

Część chwytowa i tnąca, są szlifowane na gładko.

Wersje specjalne – na życzenie.

**Uwaga:**

Przy szczeliny cięcia ≤ 0,04 mm FIBRO zaokrągla ostre narożniki, jeśli stempel tnący i tuleja tnąca zamawiane są razem. Pozwala to skrócić czas montażu oraz ograniczyć ryzyko uszkodzenia krawędzi podczas pracy.