


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, A DIAMETRO RIDOTTO, RETTANGOLO CON ANGOLI RAGGIATI, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO PESANTE



2753. Punzone da tranciatura a cambio rapido, a diametro ridotto, rettangolo con angoli raggiati, con spina di espulsione, per carico pesante

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Cifra indicativa	l (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	4	9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6	12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8	15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10	19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12	24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16	31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19	39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

*a d₂ = 16/ 20 e l = 63; l_{1 max.} = 19

Materiale:


HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e forma di taglio superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.
* Per altri valori di raggio, vedi forme speciali normalizzate.

Esempio di ordinazione:

2753.3F1.1215.0915.B



Angolo: 90°
Forma: rettangolo con angoli raggiati, Larghezza W = 9,15 mm
Forma: rettangolo con angoli raggiati, Lunghezza P = 12,15 mm
Penetrazione nella matrice: l₁ = 13 mm
Lunghezza: l = 90 mm
Diametro: d₂ = 13 mm
Tipo: pesante
Esecuzione: rettangolo con angoli raggiati
Punzone da tranciatura: con spina di espulsione

Lettera indicativa = (B)
Lettera indicativa = 0915
Cifra indicativa = 1215
Cifra indicativa = (1)
Lettera indicativa = (F)
Cifra indicativa = (3)
Cifra indicativa = (3)
Cifra indicativa = (5)
Cifra indicativa = 27