



KADEMELİ, İTİCİ PİMLİ, KISA UÇLU ZİMBALAR

268.



Malzeme:

HSS

Sipariş No 268.3.

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında.

Yürütme:

Kafa sıcak dövme. Gövde ve kafa hassas taşlanmıştır.

Aksi belirtilmedikçe, kafa kısmındaki çentik, kesme ağzında uzun kenara paraleldir.

Not:

Eğer kesme zımbası ve kesme burcu birlikte sipariş edilirse ve kesme boşluğu ≤ 0,04 mm ise FIBRO keskin kenarları 01 ve 02 biçiminde yuvarlatır. Böylece montaj süresi ve kenar kırılma riski işletim esnasında azaltılır.

268.

Kademeli, itici pimli, kısa uçlu zımbalar

d ₁	d ₂	d ₃	k	l ₂	a _{min}	l ₁	60	71	80	90	100
1,6 - 4,9	5	8	5	7	1,6		●	●	●	●	●
2,3 - 5,9	6	9	5	7	2,3		●	●	●	●	●
3,2 - 7,9	8	11	5	13	3,2		●	●	●	●	●
4,8 - 9,9	10	13	5	13	4,8		●	●	●	●	●
4,8 - 12,9	13	16	5	13	4,8		●	●	●	●	●
5,5 - 15,9	16	19	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
5,5 - 19,9	20	23	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
6,5 - 24,9	25	28	6,4	13	6,5		●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

Kademeli, itici pimli, kısa uçlu zımbalar = 268.3.

Şaft çapı d₂ 13 mm = 1300.

Uzunluk l₁ 60 mm = 060.

Kesme biçimi FORM Kare = 01.

Kesme biçimi genişliği a 4,8 mm = 0480.

Kesme biçimi uzunluğu b 4,8 mm = 0480.

Siparis No = 268.3. 1300.060.01.0480.0480