


PUNZONE DA TRANCIATURA, SBOZZO, CON SPINA DI ESPULSIONE, ISO 8020

2701.




2701. Punzone da tranciatura, sbozzo, con spina di espulsione, ISO 8020

d ₁ / Cifra indicativa	d ₂	r	T	l / (Lettera indicativa)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	0,4	5		●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

2701.8G



Lunghezza: l

100 mm

Diametro: d₁

16 mm

Tipo:

ISO

Esecuzione:

sbozzo

Punzone da tranciatura:

con spina di espulsione

Lettera indicativa

= (G)

Cifra indicativa

= (8)

Cifra indicativa

= (1)

Cifra indicativa

= (0)

= 27

Materiale:

HSS

Durezza:

Gambo 64 ± 2 HRC

Testa 52 ± 5 HRC

Esecuzione:

Testa del punzone riscalcata a caldo. Superficie di appoggio della testa e gambo: superfiniti

Fabbricazione speciale su richiesta.