


# PUNZÓN DE CORTE, EN BRUTO, CON EXPULSOR, ISO 8020

2701.




## 2701. Punzón de corte, en bruto, con expulsor, ISO 8020

d <sub>1</sub> / Número de pedido	d <sub>2</sub>	r	T	l / (Letra de pedido)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	0,4	5		●	●	●	●	●

### Ejemplo de código:

**2701.8G**



**Longitud: l**  
100 mm  
**Diámetro: d<sub>1</sub>**  
16 mm  
**Tipo:**  
ISO  
**Ejecución:**  
en bruto  
**Punzón de corte:**  
con expulsor

**Letra de pedido**  
= (G)  
**Número de pedido**  
= (8)  
**Número de pedido**  
= (1)  
**Número de pedido**  
= (0)  
= 27

### Material:

HSS  
Dureza:  
Caña 64 ± 2 HRC  
Cabeza 52 ± 5 HRC

### Ejecución:

Cabeza recalada en caliente. Superficies de contacto y de la caña en rectificado fino.  
Ejecución especial sobre demanda.