

## TAŚMY I FOLIE PRECYZYJNE



### Material:

nr mat. 1.1274 (Stal węglowa)  
nr mat. 1.4310 (Stal nierdzewna)

### Zastosowanie:

Pomiary tolerancji pasowań i elementów przewodzących  
Ustawianie przyrządów, narzędzi i części maszyn  
Kontrola luzu zaworów i tłoków

### 2925. Taśmy i folie precyzyjne

	Taśma precyzyjna Zawartość puszkki lub kręgu						Folia precyzyjna Zawartość: Arkusz na opakowanie			Dane techniczne: Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>		
	5 m 12,7	10 m 12,7	5 m 6	5 m 25	5 m 50	5 m 100	10 Format 50×300 mm	5 Format 100×500 mm	5 Format 150×500 mm	Tolerancja grubości ± mm	w przypadku stali węglowej	w przypadku stali nierdzewnej
Szerokość mm ▶												
Grubość mm ▼												
0,005	▲	▲	-	-	-	▲	-	▲	-	0,001	-	>1500
0,01	▲	▲	-	▲	▲	▲	▲	▲	-	0,002	-	>1500
0,02	◆	◆	-	▲	▲	▲	▲	▲	-	0,002	2000-2200	>1500
0,03	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,002	2000-2200	1500-1700
0,04	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,003	2000-2200	1500-1700
0,05	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,003	2000-2200	1500-1700
0,06	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,003	2000-2200	1500-1700
0,07	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,08	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,09	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,10	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,004	2000-2200	1500-1700
0,12	◆	◆	-	-	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,15	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,005	2000-2200	1500-1700
0,20	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,006	1800-2100	1500-1700
0,25	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,007	1800-2100	1500-1700
0,30	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,007	1800-2100	1500-1700
0,35	◆	◆	-	-	◆	▲	◆	▲	-	0,008	1800-2000	1500-1700
0,40	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,009	1600-1900	1500-1700
0,45	◆	◆	-	-	◆	▲	◆	▲	-	0,009	1600-1900	1500-1700
0,50	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,01	1600-1900	1500-1700
0,55	◆	◆	-	-	-	▲	-	▲	-	0,01	1600-1900	1500-1700
0,60	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,01	1600-1900	1500-1700
0,70	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,012	1600-1900	1500-1700
0,80	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,013	1600-1800	1500-1700
0,90	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,013	1600-1800	1500-1700
1,00	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,013	1600-1800	1500-1700

Nr zamówienia – część II = Materiał

◆ Stal węglowa (Nr mat. 1.1274) – 1.

▲ Stal nierdzewna (Nr mat. 1.4310) jest 2.

#### Przykład zamówienia:

Taśma precyzyjna	=	2925.
Nr materiału	1.1274	= 1.
Grubość	0,07 mm	= 0070.
Szerokość	12,7 mm	= 0012.
Długość	10 m	= 0000
Numer katalogowy	=	2925.1.0070.0012.10000

#### Przykład zamówienia:

Folia precyzyjna	=	2925.
Nr materiału	1.4310	= 2.
Grubość	0,02 mm	= 0020.
Szerokość	50 mm	= 050.
Długość	300 mm	= 300
Numer katalogowy	=	2925.2.0020.050.300