


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, A DIAMETRO RIDOTTO, ROTONDO, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO LEGGERO



2712.



2712. Punzone da tranciatura a cambio rapido, a diametro ridotto, rotondo, con spina di espulsione, per carico leggero

d ₂ / Cifra indicativa	d _s	P	l ₁ / Cifra indicativa	l (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

Materiale:


HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e diametro di taglio superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.

Esempio di ordinazione:

2712.7G2.2450



Forma: rotondo

P = Ø 24,5 mm

Penetrazione nella matrice: l₁ = 19 mm

Lunghezza: l = 100 mm

Diametro: d₂ = 32 mm

Tipo: leggero

Esecuzione: rotondo

Punzone da tranciatura: con spina di espulsione

= 2450

Cifra indicativa = (2)

Lettera indicativa = (G)

Cifra indicativa = (7)

Cifra indicativa = (2)

Cifra indicativa = (1)

= 27