




PIASTRA DI SCORRIMENTO, ACCIAIO CON SUPERFICIE SINTERIZZATO, VDI 3357



2960.33.



2960.33.



Descrizione:

Acciaio con superficie sinterizzata è un materiale a due strati. Esso garantisce un funzionamento con esigenze di manutenzione ridotte anche in caso di esercizio continuo.

Materiale:

Piastra in acciaio con superficie sinterizzata, percentuale di lubrificante solido 20-25%.

Nota:

La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M12.

2960.33. Piastra di scorrimento, Acciaio con superficie sinterizzato, VDI 3357

N. d'ordine	Forma	b	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	d	d ₁	t	Numero di fori
2960.33.080.200	A	80	200	25	175	-	-	13,5	20	13	2
2960.33.080.250	B	80	250	25	85	165	225	13,5	20	13	4
2960.33.080.300	B	80	300	25	105	195	275	13,5	20	13	4
2960.33.080.350	B	80	350	25	125	225	325	13,5	20	13	4
2960.33.080.400	B	80	400	25	145	255	375	13,5	20	13	4
2960.33.080.450	B	80	450	25	165	285	425	13,5	20	13	4
2960.33.080.500	B	80	500	25	175	325	475	13,5	20	13	4