


SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, SCHNEIDE GRÖßER SCHAFT, QUADRAT, MIT ABRÜCKSTIFT, SCHWER BELASTBAR

2725.




2725. Schnellwechsel-Schneidstempel, Schneide größer Schaft, Quadrat, mit Abdruckstift, schwer belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	P _{min}	G _{max}	l ₁ / Bestellziffer	l (Bestellbuchstabe)	80	90	100
						(E)	(F)	(G)
13 / (3)	12	9,19	32	19 (2) 30 (4)		●	●	●
16 / (4)	12	11,31	38	19 (2) 30 (4)		●	●	●
20 / (5)	12	14,14	40	19 (2) 30 (4)		●	●	●
25 / (6)	12	17,68	44	19 (2) 30 (4)		●	●	●
32 / (7)	12	22,63	50	19 (2) 30 (4)		●	●	●
40 / (9)	12	28,28	56	19 (2) 30 (4)		●	●	●

Bestell-Beispiel:

2725.4F4.2450.B



Winkel:
90°
Form: Quadrat, Länge P
P = 24,5 mm
Stempelschneidlänge: l₁
30 mm
Länge: l
90 mm
Durchmesser: d₂
16 mm
Typ:
Schneide größer, schwer
Ausführung:
Quadrat
Schneidstempel:
mit Abdruckstift

Bestellbuchstabe
= (B)
= 2450
Bestellziffer
= (4)
Bestellbuchstabe
= (F)
Bestellziffer
= (4)
Bestellziffer
= (5)
Bestellziffer
= (2)
= 27

Werkstoff:

HSS
Härte 62 ± 2 HRC

Ausführung:

Schaft und Schneidform feinstgeschliffen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.

Hinweis:

Bei einem Schneidspalt ≤ 0,04 mm nimmt FIBRO ein Abrunden der scharfen Ecken vor, falls Schneidstempel und Schneidbuchse zusammen bestellt werden. Damit wird die Montagezeit und das Risiko eines Kantenbruches während des Betriebes reduziert.