


PUNZONE DA TRANCIATURA SIMILE A DIN 9861, FORMA D



272.



272. Punzone da tranciatura simile a DIN 9861, Forma D

Gradazione		d ₂	k	l ₁	71	80	100
d ₁	d ₁						
1,5	0,1	2,2	0,5		●	●	●
2	0,1	3	0,5		●	●	●
3 - 3.4	0,1	4,5	0,5		●	●	●
4 - 4.4	0,1	5,5	0,5		●	●	●
5 - 5.4	0,1	6,5	0,5		●	●	●
6 - 6.4	0,1	8	0,5		●	●	●
1.6 - 1.7	0,1	2,5	0,5		●	●	●
1.8 - 1.9	0,1	2,8	0,5		●	●	●
2.1 - 2.2	0,1	3,2	0,5		●	●	●
2.3 - 2.5	0,1	3,5	0,5		●	●	●
2.6 - 2.9	0,1	4	0,5		●	●	●
3.5 - 3.9	0,1	5	0,5		●	●	●
4.5 - 4.9	0,1	6	0,5		●	●	●
5.5 - 5.9	0,1	7	0,5		●	●	●
6.5 - 7	0,5	9	1		●	●	●
7.5 - 8	0,5	10	1		●	●	●
8.5 - 9	0,5	11	1		●	●	●
9.5 - 10	0,5	12	1		●	●	●
10.5 - 11	0,5	13	1		●	●	●
11.5 - 12	0,5	14	1		●	●	●
12.5 - 13	0,5	15	1		●	●	●
13.5 - 14	0,5	16	1,5		●	●	●
14.5 - 15	0,5	17	1,5		●	●	●
15.5 - 16	0,5	18	1,5		●	●	●

Materiale:

Carburo metallico
N. d'ordine = 272.9.

Esecuzione:

Gambo superfinito.
Testa: Acciaio, brasata o metallo duro.

Altri diametri e lunghezze a richiesta.

Esempio di ordinazione:

Punzone da tranciatura simile a DIN 9861, Forma D	= 272.9.
Gambo di diverso diametro d ₁	5 mm = 0500.
Lunghezza l ₁	71 mm = 071
N. d'ordine	= 272.9. 0500.071