


## Serie T3.29 - Halbstegige E-Kette®

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
T3.29.030.□.0	30	55	038		≈ 0,40
T3.29.040.□.0	40	65	038		≈ 0,42
T3.29.050.□.0	50	75	038		≈ 0,44
T3.29.060.□.0	60	85	038		≈ 0,46
T3.29.070.□.0	70	95	038		≈ 0,48
T3.29.080.□.0	80	105	038		≈ 0,50
T3.29.090.□.0	90	115	038		≈ 0,51
T3.29.100.□.0	100	125	038		≈ 0,53
T3.29.110.□.0	110	135	038		≈ 0,55
T3.29.120.□.0	120	145	038		≈ 0,57

## Bestellbeispiel



Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius ( $R$ ) z.B. T3.29.100.038.0  
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 15 mm/Glied - Glieder/m = 67



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
 51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
 E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)



## Innenaufteilungselemente

Abstand "Z" für die Innenaufteilungselemente der T3-E-Kette® (Hinweis: Die ersten und letzten beiden Kettenglieder dürfen nicht mit Innenaufteilungselementen bestückt werden! Standardgemäß werden Trennstege jedes 4. Kettenglied montiert!

Art. Nr. T3.29.100.038.0

Für andere Abstände z. B. jedes 6. Kettenglied die Art. Nr. wie folgt ändern:

Art. Nr. T3.29.100.038.Z6.0

