




# PLAQUE DE FROTTEMENT, ACIER AVEC SURFACE LISSE FRITTÉ, ~VDI 3387

2960.34.



2960.34.



## 2960.34. Plaque de frottement, Acier avec surface lisse fritté, ~VDI 3387

N° de commande	Forme	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	d	d <sub>1</sub>	t	Nombre de perçages
2960.34.080.200	A	80	200	25	175	-	-	9	15	9	2
2960.34.080.250	B	80	250	25	85	165	225	9	15	9	4
2960.34.080.300	B	80	300	25	105	195	275	9	15	9	4
2960.34.080.350	B	80	350	25	125	225	325	9	15	9	4
2960.34.080.400	B	80	400	25	145	255	375	9	15	9	4
2960.34.080.450	B	80	450	25	165	285	425	9	15	9	4
2960.34.080.500	B	80	500	25	175	325	475	9	15	9	4

### Description :

Acier avec surface lisse frittée est un matériau à deux couches. Il garantit un fonctionnement à entretien réduit même en marche continue.

### Matière :

Tôle d'acier avec surface lisse frittée, répartition du lubrifiant solide 20 – 25 %.

### Remarque :

Livraison sans les vis.

### Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 M8.